



LPガス用単体型ガス警報器

リコピット

リコピットAPH-30N

QRコードが
付きました。

マルチアダプタなしで
既存の各種取付板に設置可能！



さらに大きくなった**ランプ**と**ブザー音**でお知らせ!

安心と信頼の性能に充実した機能と使いやすさを加えた単体型ガス警報器の決定版


4つの特長 リコピット

リコピットAPH-30N


- 1 大きなランプとブザー音でお知らせ**
ガス漏れを検知した際の警報は、従来モデルよりも大きく見やすくなったランプの点滅とブザー音でお知らせいたします。また、大型ランプの照度は2段階となっており警報時には通常よりも明るく点灯しガス漏れをお知らせいたします。
- 2 安心の報知機能**
センサが故障した際は、ブザー音でお知らせ。万全の状態での設置を促します。また、ランプを兼ねる大型スイッチを押すことで、ブザー音を確認することができます。
- 3 コンパクトで軽量設計**
本体は周囲の美観を損ねないコンパクトでシンプルな形状を追求。また、従来モデルよりも薄い計量設計で、粘着テープ(同梱)で設置することもできます。
- 4 互換性に配慮した設計・機能**
予備コンセントは1490W対応で、電子レンジ等の電化製品も接続可能です。また、既設の交換の際には取付板を交換することなく設置できます。

設置方法


●新規で設置する場合
同梱の取付板をネジ止め又は粘着テープで固定し、リコピットを設置してください。



●既設の各種取付板に設置する場合
既設の取付板にリコピットを固定してください。



外形寸法



APH-30N(S)の場合

APH-30N(L)の場合

主な仕様表

| 型 式 | APH-30N |
|---------|---|
| 検 知 方 式 | 接触燃焼式 |
| 感知ガス濃度 | LPガス爆発下限濃度の1/100以上1/4以下 |
| 警 報 方 式 | 断続電子音、赤色ランプ点滅、自動復帰式 |
| 保 有 機 能 | 期限切れお知らせ機能・警報音一時停止機能・故障お知らせ機能 |
| 電 源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 監視時1.0W、警報時1.3W |
| 外 形 寸 法 | W70×H78×D27mm |
| 重 量 | 約180g(Lタイプ)、約100g(Sタイプ) |
| 電源コード | ①長さ約2.5m予備コンセント付き(Lタイプ) ②長さ約0.3m一般プラグ予備コンセントなし(Sタイプ) |
| 付 属 品 | 取付板、木ネジ、コード止め、粘着テープ、点検ガス |

※製品の外觀、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

お役立ち機能

QRコードで製品情報を読み取ることができるようになりました。



表示例 17.06-000001

1 APH-30N 16.3 - 000003 2021

① 警報器種別、② 機器型式、③ 製造年月日、④ 製造番号、⑤ 期限年

交換期限の年 警報器の交換期限をお確かめ下さい
20XX年 有効期限5年の警報器は、本体に表示されている「交換期限ラベル」の有効期限にいたがって新品と交換してください。

安全にお使いいただくために...
 ●取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。
 ●定期的に点検してください。

当カタログの仕様は、2017年4月現在のものです。

販売元 製造元

愛知時計電機株式会社 〒458-8691 名古屋市中区千代一丁目2番70号
<http://www.aichitokel.co.jp/>

リコーエレメックス株式会社 〒444-8586 愛知県岡崎市井田町3-69
<http://www.ricohelemex.co.jp/>

お問い合わせは、お客さまセンターへ ※平日9:00~18:00までの受付です。
固定電話から 0800-888-9909 携帯電話から 0564-64-2110

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 札幌支店 TEL(011) 642-9500 | 千葉営業所 TEL(03) 5658-1320 | 大阪支店 TEL(06) 6305-9053 |
| 釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 | 大宮営業所 TEL(048) 668-0131 | 広島営業所 TEL(082) 292-8289 |
| 仙台支店 TEL(022) 258-1181 | 茨城出張所 TEL(029) 353-8541 | 高松営業所 TEL(087) 851-6684 |
| 青森営業所 TEL(017) 738-7531 | 新潟出張所 TEL(025) 282-5591 | 岡山営業所 TEL(086) 207-6828 |
| 盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 | 名古屋支店 TEL(052) 661-5855 | 福岡支店 TEL(092) 534-2050 |
| 秋田出張所 TEL(018) 865-1017 | 金沢営業所 TEL(076) 252-1942 | 鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877 |
| 東京支店 TEL(03) 3209-7551 | 静岡営業所 TEL(054) 237-7168 | 宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279 |
| 横浜営業所 TEL(045) 661-1491 | 長野出張所 TEL(026) 264-5677 | 沖縄出張所 TEL(098) 860-9792 |
| | | 国際営業部 TEL(052) 661-5150 |

お願い
 性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ資料などは、新報をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No. 1.1